


# Página de estado

MFP

## ECOSYS M2640idw



VR80207838

30/07/2024 17:07

Versión del firmware 2S5\_2000.002.412 2019.11.27

[2S5\_1000.004.201] [2S5\_1100.001.003] [2S5\_7000.002.407]

**Config. papel**  
Tamaño/Tipo bandeja MP: A4/Normal  
Tamaño/Tipo depósito 1: A4/Normal

**Configuración de grupo**  
Ninguna

**Configuración de impresión**  
Copias: 1  
EcoPrint: Desactivar  
Tipo de papel predeterm.: Ninguna  
Modo KIR: Activar  
Resolución: Modo rápido1200

**Config. de dispositivo**  
Nivel de reposo: Energy Saver  
Red: Activar  
FAX: Activar  
Aplicación: Activar  
Sueño: 1 Minutos  
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos  
Bypass vacío: Activar

**Estado de opciones**  
depósito de papel 2: No instalar  
depósito de papel 3: No instalar  
SD Card: No instalar  
Card Authentication (B): No instalar  
UG-33: No instalar

**Red**  
Interfaz LAN  
Configuración: Automático  
Actual: No Conectado

**TCP/IP**  
Estado: Activar  
Nombre host impresora: KM9AD448

**IPv4**  
Estado DHCPv4: Activar  
Estado Bonjour: Activar  
Dirección IP: No definido  
Máscara subred: No definido  
Gateway predet.: No definido

**IPv6**  
Estado: Activar  
Estado DHCPv6: Activar  
Estado RA: Activar  
Manual: No definido  
DHCPv6(Stateful): No definido  
RA(Stateless): No definido  
LinkLocal: No definido

**Configuración TRABAJOS**  
Nombre trabajo: doc

**Bloqueo de interfaz**  
Host USB: Desbloquear  
Dispositivo USB: Desbloquear  
memoria USB: Desbloquear

**Memoria**  
Tamaño estándar: 512 MB  
Ranura opcional: 0 MB  
Tamaño total: 512 MB  
Disco RAM: Encendido  
Tamaño del disco RAM: 16 MB

**Emulación**  
Emulación: PCL6  
Fuente predeterminada: Courier  
Caracteres predet.: IBM PC-8

**Configuración de escaneo**  
Formato archivo: PDF  
Resolución: 200x200dpi  
Calidad: Texto+foto

**Configuración de copia**  
Calidad: Texto+foto  
Intercalar: Activar

**Configuración de FAX**  
Nombre local del FAX:  
Nº FAX local: 0000  
ID de FAX local: Tono(DTMF)  
Conf línea FAX: Autom. (Normal)  
Configuración RX:

**Contadores**

Copia	17042
Impresora	41909
FAX	0
<b>Total</b>	<b>58951</b>

**Tamaño papel**

A4	50699
B5	0
A6	0
Folio	0
Legal	0
Letter	5756
Statement	0
Otro1	2496
Otro2	0

**Páginas escaneadas**

Copia	11534
FAX	0
Otro	6201
<b>Total</b>	<b>17735</b>


Dúplex      Simplex      2 en 1      4 en 1      1 en 1

330	58621	5	0	58946
-----	-------	---	---	-------


Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



# Maintenance Report



MFP

ECOSYS M2640idw

Firmware Version 2S5\_2000.002.412 2019.11.27

VR80207838

30/07/2024 17:11

[2S0\_1000.004.201] [2S0\_1100.001.003] [2S5\_7000.002.407]

Machine No.:VR80207838

Life Count:57881

000	Mainte Report								
001	Exit Mainte								
002	Set Factory Def								
004	Machine No.	VR80207838							
010	Set Mainte ID								
019	Firm Version								
	Main, MMI	2S5_2000.002.412	2S5_7000.002.407						
	Engine, Engine Boot	2S0_1000.004.201	2S0_1100.001.003						
	Dictionary	2ND_CA00.001.002							
	Option Language1	2S5_81BR.002.404							
	Option Language2	None							
	Option Language3	None							
	Option Language4	None							
	Option Language5	None							
021	Init Memory								
025	Firm Update(S)								
034	Adj Paper Timing								
	LSU Out Top	615	0	0	0				
	LSU Out Left	558	-12	0	0	0		-32	
065	Adj Scn	-1							
066	Table Timing	7							
067	Table Center	-2							
068	DP Scn Start Pos	0	2						
070	Adj DP Motor	0							
071	DP Timing	3	0	-1	11				
072	DP Center	4	0						
110	Drum Cnt					57779			
120	Drum Drv Dist Cnt					667281			
130	Set Toner Install								
157	Dev Time					2196			
158	Dev Cnt					57779			
201	Init Touch Panel								
250	Mnt Cnt Pre-set	100000							
251	Clr Mnt Cnt	57703							
252	Set Dest	Europe Metric							
253	Set D/S Count								
	B/W	DBL(Folio)							
260	Set Count Mode	Eject							
285	Set Svc Sts Page	On							
287	Set Reset Func	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	
		Off	Off	Off	Off	On			
326	Set Clean Bk Line	On							
332	Adj Calc Rate	1.0							
345	Set Mnt Time Disp	0							
346	Slct Sleep Mode								
	Timer/Sleep Level	Less Energy Save							
	Auto Sleep	On							
402	Print Margin	4.0	3.0	3.0	3.9				
403	Scan Margin Tbl	2.0	2.0	2.0	2.0				
404	Scan Margin DP	3.0	2.5	3.0	4.0				
		3.0	2.5	3.0	4.0				
407	WR DR Timing	0							
411	Auto Adj Scn								